BALDOR • RELIANCE

CRITICAL COOLING

CAT#	HBEM3704T			WGT	138	LBS	
SPEC	37T556S519G1			ENCL	TEFC		
SER#	***			CC	010A	IP	54
HP	3	MAG CUR	5.1/2.55				
VOLTS	230/460			NEMA NOM.EFF	89.5	%	
AMPS	9.2/4.6				PF	68	%
RATING	40C AMB-CONT						
RPM	1160			MAX RPM	1800		
FRAME	213T	HZ	60	CODE	L	CLASS	H
SER.F.	1.15	SF AMP	10.2/5.1	PH	3	DES	B
BEARINGS	DE 6307	ODE	6206		YR	***	
LUBE	POLYREX EM						

LOW VOLTAGE



LINE

HIGH VOLTAGE



LINE

ID

INV TYPE: VPWM			CHP	60	TO 90	HZ(1.5:1)	
WK²	0.9450	LBFT²	CT	6	TO 60	HZ(10:1)	
SL HZ	1.50		VT	3	TO 60	HZ(20:1)	

T'STAT LEADS (WHEN RED'D)

INTERCHANGE ANY TWO LINE LEADS TO REV. ROTATION.

NEMA Premium • c ENERGY US E46145



LIFT MOTOR ONLY

MOTEUR DE LEVAGE UNIQUEMENT



ABB MOTORS AND MECHANICAL INC.
5711 R.S. BOREHAM JR. ST. FORT SMITH, AR.
MFG IN U.S.A.