36LYQ736

614-623 = 15.22
624-634 = 16.60
635-646 = 18.10

4.64

(635-646 ONLY)

2.75

.25

.25 KEY
1.75 LONG

2.62

8.86

Ø8.50

NAMEPLATE

1.1250
1.1245

Ø8.500
8.497

6 HOLES
.41 DIA.

4.50

.50

5.50

3.50

6.50

4 HOLES
W/3 PLUGGED
(EA. END)

DRAIN FITTING
(EA. END)

Ø7.86

6.65

2.24

45°

45°

8.43

4.50 +.00 -.06

4 HOLES
.50-13 TAP
.75 DEEP ON
Ø7.25 B.C.

LEAD HOLE
.75 N.P.T.

3.75

3.75

5.44

4.31

8.63



OPPOSITE END DETAIL



DRIVE END DETAIL

CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THAT THE PRODUCT WILL PERFORM SUITABLY IN THE INTENDED APPLICATION

REV. DESC: ADD ".75 DEEP ON" TO T-BOLT HOLES TO DWG			
REV: B	VERSION: 02	REVISED: 11:23:45 09/12/2024	TDR: 000001240863
MODEL NO. 36LYQ736			REF: -
BY: USCHHOL5			B

BALDOR - RELIANCE®

STD HORZ 182-4TC TEFC 36M DDP

36LYQ736